

**SlimFix Clip
SFC 1/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SlimFix Clip łączy dwie zalety: wyjątkowy mechanizm zamykający, zapewniający niezawodność zamkniętego oznacznika, z łatwością montażu oznacznika otwartego. Mechanizm zatrzaskowy umożliwia szybkie i wygodne mocowanie oznacznika nawet na uprzednio zainstalowanych przewodach. Oznaczniki SlimFix Clip można stosować na przewodach i kablach o średnicy zewnętrznej do 5 mm. Duża powierzchnia opisowa, nawet 30 mm, pozwala na stosowanie długich ciągów znaków. Materiał nie zawiera fluorowców i ma klasę palności V2.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V2
- Szybkie instalowanie bez użycia narzędzi
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.
- Dostępne w następujących długościach: 12 mm, 21 mm i 30 mm.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFC 1/12 MC NE WS
Nr zam.	1747320001
Wykonanie	SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 2 - 3.5 mm, 12 x 5.8 mm, biały
GTIN (EAN)	4008190995478
J. op.	200 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

**SlimFix Clip
SFC 1/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	5,8 mm	Szerokość (cale)	0,228 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Głębokość	7 mm	Głębokość (cale)	0,276 inch
Masa netto	0,48 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Barwny	biały
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	5,8 mm
Wielkość pola opisowego	12 x 4.1 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
Zalecane branże	Maszyny	tworzywo	poliamid 66

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	2 - 3.5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3,5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

SlimFix Clip SFC 1/12 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

