

**Pałąk zaciskowy  
KLBUE 4-13.5 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Ekranowanie i uziemienie**

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Typ        | KLBUE 4-13.5 CPF                       |
| Nr zam.    | <a href="#">1752691001</a>             |
| Wykonanie  | Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy, Stal |
| GTIN (EAN) | 4032248044429                          |
| J. op.     | 10 Szt.                                |

**Pałąk zaciskowy  
KLBUE 4-13.5 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                            |         |                  |            |
|----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość                  | 20,5 mm | Szerokość (cale) | 0,807 inch |
| Wysokość                   | 22 mm   | Wysokość (cale)  | 0,866 inch |
| Głębokość                  | 31,5 mm | Głębokość (cale) | 1,24 inch  |
| Wymiar mocowania szerokość | 19 mm   | Masa netto       | 23,1 g     |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania       | 10 °C...40 °C |                                 |       |

**dalsze dane techniczne**

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Tak         |                     |                    |

**dane tworzywa**

|          |      |        |       |
|----------|------|--------|-------|
| tworzywo | Stal | Barwny | szary |
|----------|------|--------|-------|

**parametry systemu**

|           |                           |       |       |
|-----------|---------------------------|-------|-------|
| Wykonanie | do przyłącza ekranowanego | Szyna | TS 27 |
|-----------|---------------------------|-------|-------|

**przewody zaciskane (złącze wymiarowane)**

|                       |         |                      |      |
|-----------------------|---------|----------------------|------|
| Średnica kabla, maks. | 13,5 mm | Średnica kabla, min. | 4 mm |
|-----------------------|---------|----------------------|------|

**wymiary**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 20 mm |
|-----------------|-------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC002020    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-11-90 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-50 | eClass 8.1 | 27-14-11-50 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-50 | eClass 9.1 | 27-14-11-50 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pałąk zaciskowy KLBUE 4-13.5 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                        |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                               |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                                                                       |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |