

**Seria W  
WAP WDU1.5/R3.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | WAP WDU1.5/R3.5            |
| Nr zam.    | <a href="#">1754190000</a> |
| Wykonanie  | Seria W, Płyta zamykająca  |
| GTIN (EAN) | 4032248022427              |
| J. op.     | 20 Szt.                    |

**Seria W**  
**WAP WDU1.5/R3.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 1,5 mm  | Szerokość (cale) | 0,059 inch |
| Wysokość   | 24,5 mm | Wysokość (cale)  | 0,965 inch |
| Głębokość  | 25 mm   | Głębokość (cale) | 0,984 inch |
| Masa netto | 0,721 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |               |                                        |        |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------|
| Temperatura magazynowania, max.         | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min.        | 10 °C  |
| Temperatura magazynowania               | 10 °C...40 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C        |                                        |        |

**dalsze dane techniczne**

|                     |                              |            |     |
|---------------------|------------------------------|------------|-----|
| Wskazówka montażowa | Przepust, montaż bezpośredni | zatraskowe | Nie |
|---------------------|------------------------------|------------|-----|

**dane tworzywa**

|                         |       |        |              |
|-------------------------|-------|--------|--------------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | Ciemnobeżowy |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |              |

**parametry systemu**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Wykonanie | Płyta zamykająca |
|-----------|------------------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000886    | ETIM 4.0   | EC000886    |
| ETIM 5.0   | EC000886    | ETIM 6.0   | EC000886    |
| UNSPSC     | 30-21-18-27 | eClass 5.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-33 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.1 | 27-14-11-33 |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |