

**SlimFix Clip  
SFC 2/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



SlimFix Clip łączy dwie zalety: wyjątkowy mechanizm zamykający, zapewniający niezawodność zamkniętego oznaczniaka, z łatwością montażu oznaczniaka otwartego. Mechanizm zatrzaskowy umożliwia szybkie i wygodne mocowanie oznaczniaka nawet na uprzednio zainstalowanych przewodach. Oznaczniki SlimFix Clip można stosować na przewodach i kablach o średnicy zewnętrznej do 5 mm. Duża powierzchnia opisowa, nawet 30 mm, pozwala na stosowanie długich ciągów znaków. Materiał nie zawiera fluorowców i ma klasę palności V2.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V2
- Szybkie instalowanie bez użycia narzędzi
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.
- Dostępne w następujących długościach: 12 mm, 21 mm i 30 mm.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SFC 2/12 MC NE WS                                                       |
| Nr zam.               | <a href="#">1758320001</a>                                              |
| Wykonanie             | SlimFix Clip, Znaczniki kabli i przewodów, 3 - 5 mm, 12 x 5.8 mm, biały |
| GTIN (EAN)            | 4032248019427                                                           |
| J. op.                | 120 Szt.                                                                |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                              |

**SlimFix Clip  
SFC 2/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 5,8 mm  | Szerokość (cale) | 0,228 inch |
| Wysokość   | 12 mm   | Wysokość (cale)  | 0,472 inch |
| Głębokość  | 7,6 mm  | Głębokość (cale) | 0,299 inch |
| Masa netto | 0,783 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |             |                               |              |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9           | Barwny                        | biały        |
| Halogenki                           | Nie         | Klasa palności wg UL 94       | V-2          |
| Rodzaj nadruku                      | neutralna   | Szerokość                     | 5,8 mm       |
| Wielkość pola opisowego             | 12 x 5,8 mm | Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
| Zalecane branże                     | Maszyny     | tworzywo                      | poliamid 66  |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                   |                                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                           | Nie               | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 3 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 3 - 5 mm          |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 5 mm              | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3 mm              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>             |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie   | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **SlimFix Clip SFC 2/12 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

