

**CableLine  
CLI T 02-18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

CLI T jest wysokogatunkową, przezroczystą tuleją do oznaczania przewodów i kabli o przekroju do 75 mm<sup>2</sup>. Tuleja CLI T jest dostępna w czterech długościach, aby można było wykonywać etykiety o długich ciągach znaków. Przezroczysta tuleja zapewnia optymalną ochronę sztyldów wtykanych przed czynnikami zewnętrznymi

- Jedna tuleja pasująca do większego zakresu przekrojów
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Łatwe umieszczanie sztyldu TM-I w kieszeni tulei przed lub po podłączeniu przewodu
- Dostępne w pięciu długościach
- Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CLI T 02-18                                                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">1764140000</a>                                                                    |
| Wykonanie  | CableLine, Gilza x 5 mm, PVC, Barwny: transparentny, Zewnętrzna średnica przewodu: 1.3 - 3 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248052851                                                                                 |
| J. op.     | 200 Szt.                                                                                      |

**CableLine  
CLI T 02-18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 5 mm    | Szerokość (cale) | 0,197 inch |
| Wysokość   | 18 mm   | Wysokość (cale)  | 0,709 inch |
| Głębokość  | 6 mm    | Głębokość (cale) | 0,236 inch |
| Masa netto | 0,204 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                               |               |                 |                    |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Barwny                        | transparentny | Halogenki       | Tak                |
| Rodzaj nadruku                | neutralna     | Szerokość       | 5 mm               |
| Zakres temperatury stosowania | -30...80 °C   | Zalecane branże | Transport, Maszyny |
| tworzywo                      | PVC           |                 |                    |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                      |                                    |                     |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                           | Tak                  | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,22 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 1,3 - 3 mm          |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 3 mm                 | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,3 mm              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe                  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                             |
| Powiadomienie o zmianie produktu | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |