

## VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu) VG M12 - MS 68

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VG M12 - MS 68                                                                                                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">1772200000</a>                                                                                                                                                     |
| Wykonanie  | VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany |
| GTIN (EAN) | 4032248129850                                                                                                                                                                  |
| J. op.     | 50 Szt.                                                                                                                                                                        |

**VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu)  
VG M12 - MS 68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                |            |
|------------|--------|----------------|------------|
| Długość    | 28 mm  | Długość (cale) | 1,102 inch |
| Masa netto | 12,5 g |                |            |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Informacje ogólne**

|                                           |                                                 |                                               |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dławnice kablowe                          | metryczna                                       | Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | NBR                                             |
| Stopień ochrony                           | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K | długość gwintu                                | 6 mm                                            |
| gwint (zewnątrzny)                        | M 12                                            | moment obrotowy króćca, maks.                 | 3,5 Nm                                          |
| moment obrotowy króćca, min.              | 2,5 Nm                                          | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.    | 5,5 Nm                                          |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. | 4,5 Nm                                          | rodzaj ochrony z GWDR                         | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| rozmiar klucza 1                          | 14 mm                                           | rozmiar klucza 2                              | 14 mm                                           |
| skok gwintu                               | 1,5 mm                                          | tworzywo                                      | mosiądz, niklowany                              |
| uszczelka                                 | NBR                                             | wkładka uszczelniająca                        | CR                                              |
| wkładka zaciskowa                         | Poliamid                                        | zakres temperatur roboczych, maks.            | 100 °C                                          |
| zakres temperatur roboczych, min.         | -40 °C                                          | średnica kabla zewnętrznego, maks.            | 6,5 mm                                          |
| średnica kabla zewnętrznego, min.         | 3 mm                                            |                                               |                                                 |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                      |