

**SlimFix X**  
**SFX 11/60 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Bezhalogenowe oznaczniki SlimFix X do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. SlimFix to uznany i uznany oznacznik do zastosowań w inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SFX 11/60 MC NE WS                                                   |
| Nr zam.               | <a href="#">1860120000</a>                                           |
| Wykonanie             | SlimFix X, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, biały |
| GTIN (EAN)            | 4032248416554                                                        |
| J. op.                | 60 Szt.                                                              |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                           |

**SlimFix X**  
**SFX 11/60 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 11 mm   | Szerokość (cale) | 0,433 inch |
| Wysokość   | 60 mm   | Wysokość (cale)  | 2,362 inch |
| Głębokość  | 0,8 mm  | Głębokość (cale) | 0,031 inch |
| Masa netto | 2,067 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |              |                         |                              |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9            | Barwny                  | biały                        |
| Halogenki                           | Nie          | Klasa palności wg UL 94 | V-2                          |
| Rodzaj nadruku                      | neutralna    | Szerokość               | 11 mm                        |
| Wielkość pola opisowego             | 44 x 11 mm   | Wykonanie               | Mocowanie opaskami kablowymi |
| Zakres temperatury stosowania       | -40...100 °C | Zalecane branże         | Transport, Maszyny           |
| tworzywo                            | poliamid 66  |                         |                              |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                    |                                    |                     |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                           | Nie                | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 500 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 16 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 7 - 40 mm           |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 40 mm              | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm                |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>            |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie   | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**SlimFix X  
SFX 11/60 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

