

VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu) VG M50 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M50 - MS 68
Nr zam.	1772260000
Wykonanie	VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248129911
J. op.	5 Szt.

**VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu)
VG M50 - MS 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	57 mm	Długość (cale)	2,244 inch
Masa netto	280,2 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	9 mm
gwint (zewnątrzny)	M 50	moment obrotowy króćca, maks.	20 Nm
moment obrotowy króćca, min.	16 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	41,5 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	38,5 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	50 mm	rozmiar klucza 2	55 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
wkładka zaciskowa	Poliamid	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica kabla zewnętrzna, maks.	32 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.	22 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP