

**LaserMark  
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety ET S7 DIN-A4 bez kleju, na rolce, są przeznaczone do oznaczania modułów S300, S400 i S7 firmy Siemens. Możliwość wykonywania indywidualnych nadruków laserowych przy użyciu oprogramowania M-Print® Pro firmy Weidmüller.

- Żółte lub turkusowe tło oraz czarny nadruk (opakowania)

- Etykiety można łatwo rozdzielać (bez kleju).

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | ET S7-300-TU-A4-2                                                 |
| Nr zam.               | <a href="#">1865460000</a>                                        |
| Wykonanie             | LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 208 x 17.3 mm, Siemens, turkusowy |
| GTIN (EAN)            | 4032248434138                                                     |
| J. op.                | 10 Szt.                                                           |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>             |

**LaserMark  
ET S7-300-TU-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 17,3 mm | Szerokość (cale) | 0,681 inch |
| Wysokość   | 208 mm  | Wysokość (cale)  | 8,189 inch |
| Głębokość  | 0,1 mm  | Głębokość (cale) | 0,004 inch |
| Masa netto | 31,1 g  |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                 |                |                               |               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Aplikacja / producent           | Siemens        | Aprobata zgodnie z UL 969     | Nie           |
| Barwny                          | turkusowy      | Halogenki                     | Tak           |
| Ilość na arkusz                 | 22             | Klasa palności wg UL 94       | HB            |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | 220            | Metoda nadruku                | druk laserowy |
| Szerokość                       | 17,3 mm        | Zakres temperatury stosowania | -40...80 °C   |
| tworzywo                        | warstwa winylu |                               |               |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**LaserMark  
ET S7-300-TU-A4-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

