

**SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego)  
SKMU M25 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller ma w ofercie wiele różnych wpustów kablowych/przewodowych: różne wersje dławnic z tworzywa sztucznego, mosiądzu i stali nierdzewnej o stopniach ochrony IP 66, 67, 68 lub IP 69 K. Modułowe systemy wpustów wieloprzewodowych/kablowych pozwalają - jako równorzędna alternatywa - na proste i szybkie wprowadzanie wstępnie konfekcjonowanych przewodów do urządzeń. Wreszcie dostępne są zarówno dławnice kablowe z certyfikatem EX, jak też systemy wpustów kablowych/przewodowych.

- Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego i mosiądzu
- złącza śrubowe EMC
- Do obszarów zagrożonych wybuchem
- Certyfikaty VDE, CSA i UL

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SKMU M25 - K GR                                                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">1772470000</a>                                                                                    |
| Wykonanie  | SKMU PA (nakrętka kontrująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka kontrująca, M 25, 6 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN) | 4032248130214                                                                                                 |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                                      |

# SKMU PA (nakrętka kontruująca z tworzywa sztucznego)

## SKMU M25 - K GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Dane techniczne

#### Wymiary i ciężary

Masa netto 2,9 g

#### Szerokość

grubość 6 mm

#### Informacje ogólne

|                                   |                         |                                    |          |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Dławnice kablowe                  | metryczna               | Klasa palności wg UL 94            | V-2      |
| długość gwintu                    | 6 mm                    | grubość                            | 6 mm     |
| gwint (wewnętrzny)                | M 25                    | gwint (zewnętrzny)                 | M 25     |
| rozmiar klucza 1                  | 32 mm                   | skok gwintu                        | 1,5 mm   |
| tworzywo                          | poliamid 6 (PA6 - GF30) | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C   |
| zakres temperatur roboczych, min. | -20 °C                  | średnica zewnętrzna                | 36,46 mm |

#### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

#### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

#### Pobieranie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>         |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                |

**SKMU PA (nakrętka kontrolująca z tworzywa sztucznego)**  
**SKMU M25 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

