

## VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG M12-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Dławniki kablowe do specjalistycznych zastosowań w obszarach przemysłowych spełniają najwyższe wymagania jakościowe i bezpieczeństwa, są dostępne z takich materiałów, jak poliamid, polistyren i mosiądz.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | VG M12-K67                                                                                                                      |
| Nr zam.    | <a href="#">1909660000</a>                                                                                                      |
| Wykonanie  | VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536580                                                                                                                   |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                                                        |

## VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego) VG M12-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Dane techniczne

#### Wymiary i ciężary

|            |         |                |            |
|------------|---------|----------------|------------|
| Długość    | 30,5 mm | Długość (cale) | 1,201 inch |
| Masa netto | 3,66 g  |                |            |

#### Informacje ogólne

|                                                  |                                   |                                                 |        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Dławnice kablowe                                 | metryczna                         | Klasa palności wg UL 94                         | V-2    |
| Normy                                            | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 | Stopień ochrony                                 | IP67   |
| długość gwintu                                   | 8 mm                              | gwint (zewnątrzny)                              | M 12   |
| moment obrotowy króćca, maks.                    | 3,5 Nm                            | moment obrotowy króćca, min.                    | 2,5 Nm |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.       | 2,5 Nm                            | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.       | 1,5 Nm |
| moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks. | 3,5 Nm                            | moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min. | 2,5 Nm |
| rozmiar klucza 1                                 | 15 mm                             | skok gwintu                                     | 1,5 mm |
| tworzywo                                         | poliamid 6                        | wkładka uszczelniająca                          | NBR    |
| zakres temperatur roboczych, maks.               | 100 °C                            | zakres temperatur roboczych, min.               | -20 °C |
| średnica kabla zewnętrzna, maks.                 | 6,5 mm                            | średnica kabla zewnętrzna, min.                 | 3 mm   |

#### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

#### certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

#### Pobieranie

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                      |