# VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)
# VG M32-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



D?awiki kablowe do specjalistycznych zastosowa? w obszarach przemys?owych spe?niaj? najwy?sze wymagania jako?ciowe i bezpiecze?stwa, s? dost?pne z takich materia?ów, jak poliamid, polistyren i mosi?dz.

## Ogólne dane do zamówienia

| | |
|---|---|
| Typ | VG M32-K67 |
| Nr zam. | 1909720000 |
| Wykonanie | VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, poliamid 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248536641 |
| J. op. | 20 Szt. |

# VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)
# VG M32-K67

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość | 56 mm | Długość (cale) | 2,205 inch |
| Masa netto | 37,5 g | | |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dławnice kablowe | metryczna | Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Normy | DIN EN 62444, EN 62444, IEC 62444 | Stopień ochrony | IP67 |
| długość gwintu | 15 mm | gwint (zewnętrzny) | M 32 |
| moment obrotowy króćca, maks. | 8,5 Nm | moment obrotowy króćca, min. | 7,5 Nm |
| moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks. | 13 Nm | moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min. | 12 Nm |
| moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, maks. | 8,5 Nm | moment obrotowy nakrętki zabezpieczającej, min. | 7,5 Nm |
| rozmiar klucza 1 | 42 mm | skok gwintu | 1,5 mm |
| tworzywo | poliamid 6 | wkładka uszczelniająca | NBR |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C | zakres temperatur roboczych, min. | -20 °C |
| średnica kabla zewnętrzna, maks. | 25 mm | średnica kabla zewnętrzna, min. | 18 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000441 | ETIM 4.0 | EC000441 |
| ETIM 5.0 | EC000441 | ETIM 6.0 | EC000441 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 | | |

### certyfikaty

| | |
|---|---|
| Dopuszczenia | |
| ROHS | Zgodny |

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Broszura/Katalog | CAT 3 HDC 17/18 EN<br>CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |

Data sporządzenia 9 lipca 2019 19:24:29 CEST