

VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu) VG M25-1/MS68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Złącza śrubowe, spełniające wysokie wymagania stopnia ochrony IP 68.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG M25-1/MS68
Nr zam.	1909920000
Wykonanie	VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu), Dławnica kablowa, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), mosiądz, niklowany
GTIN (EAN)	4032248536849
J. op.	25 Szt.

**VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu)
VG M25-1/MS68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	40,5 mm	Długość (cale)	1,594 inch
Masa netto	49,12 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	NBR
Stopień ochrony	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnątrzny)	M 25	moment obrotowy króćca, maks.	7 Nm
moment obrotowy króćca, min.	5 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	12 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	10 Nm	rodzaj ochrony z GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
rozmiar klucza 1	27 mm	rozmiar klucza 2	27 mm
skok gwintu	1,5 mm	tworzywo	mosiądz, niklowany
uszczelka	NBR	wkładka uszczelniająca	CR
wkładka zaciskowa	Poliamid	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica kabla zewnętrznego, maks.	17 mm
średnica kabla zewnętrznego, min.	11 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP