

**Seria W**  
**WQV 50N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | WQV 50N/4                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">1834080000</a>                                   |
| Wykonanie  | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248379873                                                |
| J. op.     | 5 Szt.                                                       |

**Seria W**  
**WQV 50N/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 9,5 mm  | Szerokość (cale) | 0,374 inch |
| Wysokość   | 65,5 mm | Wysokość (cale)  | 2,579 inch |
| Głębokość  | 17,5 mm | Głębokość (cale) | 0,689 inch |
| Masa netto | 48 g    |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania       | 10 °C...40 °C |                                 |       |

**Złącza poprzeczne**

|                              |                    |                               |       |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| Liczba mostkowanych zacisków | 4                  | Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 150 A |
| Typ                          | Łącznik poprzeczny |                               |       |

**dalsze dane techniczne**

|                    |             |                     |                    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|

**dane tworzywa**

|          |                |        |               |
|----------|----------------|--------|---------------|
| tworzywo | miedź cynowana | Barwny | srebrno-szary |
|----------|----------------|--------|---------------|

**dane znamionowe**

|                 |       |  |  |
|-----------------|-------|--|--|
| Prąd znamionowy | 150 A |  |  |
|-----------------|-------|--|--|

**parametry systemu**

|           |             |                                        |            |
|-----------|-------------|----------------------------------------|------------|
| Wykonanie | do zacisków | Moment dokręcający (mostek poprzeczny) | 2,5...5 Nm |
|-----------|-------------|----------------------------------------|------------|

**wymiary**

|                 |         |  |  |
|-----------------|---------|--|--|
| Raster w mm (P) | 18,5 mm |  |  |
|-----------------|---------|--|--|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
| ROHS | Zgodny |  |  |
|------|--------|--|--|

**Seria W**  
**WQV 50N/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |