

SlimFix
SF 00/21 MC NE GE V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczników.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SF 00/21 MC NE GE V2
Nr zam.	1918560000
Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248554362
J. op.	400 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

SlimFix
SF 00/21 MC NE GE V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	3,2 mm	Szerokość (cale)	0,126 inch
Wysokość	21 mm	Wysokość (cale)	0,827 inch
Głębokość	3,2 mm	Głębokość (cale)	0,126 inch
Masa netto	0,21 g		

Dane ogólne

Barwny	żółty	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	3,2 mm	Wielkość pola opisowego	21 x 3.2 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	Zalecane branże	Transport, Maszyny
tworzywo	poliamid 66		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,25 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,18 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	1 - 1.3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	1,3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

**SlimFix
SF 00/21 MC NE GE V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

