

SlimFix
SF 1/21 MC NE WS V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczniaków.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniaki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm² do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SF 1/21 MC NE WS V2
Nr zam.	1918630000
Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248554485
J. op.	400 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

SlimFix
SF 1/21 MC NE WS V2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	3,2 mm
Wysokość	21 mm
Głębokość	3,2 mm
Masa netto	0,29 g

Szerokość (cale)	0,126 inch
Wysokość (cale)	0,827 inch
Głębokość (cale)	0,126 inch

Dane ogólne

Barwny	biały
Klasa palności wg UL 94	V-2
Szerokość	3,2 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
tworzywo	poliamid 66

Halogenki	Nie
Rodzaj nadruku	neutralna
Wielkość pola opisowego	21 x 3.2 mm
Zalecane branże	Transport, Maszyny

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	2,1 mm

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,75 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	1,7 - 2,1 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,7 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08
eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-04-01

ETIM 4.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

**SlimFix
SF 1/21 MC NE WS V2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

