

**SlimFix**  
**SF 4/12 MC NE BL V2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki SlimFix do przewodów i kabli mają konstrukcję zajmującą niewiele miejsca. Oznaczniki można mocować nawet po zainstalowaniu przewodów. Są wykonane z materiału niezawierającego fluorowców i mają klasę palności V0/V2. SlimFix jest uznanym i certyfikowanym oznaczniakiem do zastosowań inżynierii ruchu. Narzędzie SF pozwala na łatwe instalowanie nawet małych oznaczniaków.

- Materiał nie zawierający fluorowców
- Klasa palności V0/V2
- Certyfikowane oznaczniaki do zastosowań inżynierii ruchu, itp.
- W przypadku przewodów o przekroju powyżej 16,0 mm<sup>2</sup> do mocowania trzeba stosować opaski kablowe.
- Znaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SF 4/12 MC NE BL V2                                                      |
| Nr zam.               | <a href="#">1919590000</a>                                               |
| Wykonanie             | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, niebieski |
| GTIN (EAN)            | 4032248556014                                                            |
| J. op.                | 128 Szt.                                                                 |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                                               |

**SlimFix**  
**SF 4/12 MC NE BL V2**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 5,7 mm  | Szerokość (cale) | 0,224 inch |
| Wysokość   | 12 mm   | Wysokość (cale)  | 0,472 inch |
| Głębokość  | 6,1 mm  | Głębokość (cale) | 0,24 inch  |
| Masa netto | 0,664 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                    |                               |              |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 6                  | Barwny                        | niebieski    |
| Halogenki                           | Nie                | Klasa palności wg UL 94       | V-2          |
| Rodzaj nadruku                      | neutralna          | Szerokość                     | 5,7 mm       |
| Wielkość pola opisowego             | 12 x 5,7 mm        | Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
| Zalecane branże                     | Transport, Maszyny | tworzywo                      | poliamid 66  |

**Markery przewodów i kabli**

|                                     |                     |                                    |                   |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| Halogenki                           | Nie                 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 2,5 mm <sup>2</sup> | Zewnętrzna średnica przewodu       | 3,6 - 6 mm        |
| Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 6 mm                | Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3,6 mm            |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001530    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **SlimFix SF 4/12 MC NE BL V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

