

**CableLine
CLI C 1-6 GE/SW L2 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI C 1-6 GE/SW L2 CD
Nr zam.	1868811729
Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248449675
J. op.	250 Szt.

CableLine
CLI C 1-6 GE/SW L2 CD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	4,2 mm
Wysokość	6 mm
Głębokość	5 mm
Masa netto	0,144 g

Szerokość (cale)	0,165 inch
Wysokość (cale)	0,236 inch
Głębokość (cale)	0,197 inch

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4
Drukowanie	L2
Klasa palności wg UL 94	V-0
Metoda nadruku	wytłaczanie na gorąco
Orientacja nadruku	poziomo
Szerokość	4,2 mm
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C
tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu

Barwny	żółty
Halogenki	Tak
Kolor nadruku	czarny
Nadrukowane znaki	znaki mieszane
Rodzaj nadruku	standard
Wykonanie	CD
Zalecane branże	Proces, Maszyny
Średnica izolacji, maks,	5 mm

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	5 mm

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	4 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	2,5 - 5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08
eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-04-01

ETIM 4.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001530
eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-04-01

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine **CLI C 1-6 GE/SW L2 CD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji