

**Akcesoria**  
**STB 21.6/45 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zdjęcie produktu****Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | STB 21.6/45 GN             |
| Nr zam.    | <a href="#">1936250000</a> |
| Wykonanie  | Akcesoria, Gniazdo wtykowe |
| GTIN (EAN) | 4032248605989              |
| J. op.     | 50 Szt.                    |

**Akcesoria**  
**STB 21.6/45 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 6,1 mm | Szerokość (cale) | 0,24 inch  |
| Wysokość   | 6,1 mm | Wysokość (cale)  | 0,24 inch  |
| Głębokość  | 45 mm  | Głębokość (cale) | 1,772 inch |
| Masa netto | 3,33 g |                  |            |

**Temperatury**

|                                         |        |                                               |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| zakres temperatur roboczych, maks.      | 100 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 120 °C |                                               |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**dalsze dane techniczne**

|                    |             |                     |                    |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| rodzaj montażu     | przykręcany |                     |                    |

**dane tworzywa**

|                         |       |        |         |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| tworzywo                | Wemid | Barwny | zielony |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0   |        |         |

**parametry systemu**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

**wymiary**

|                                      |        |                    |         |
|--------------------------------------|--------|--------------------|---------|
| rozmiar gwintu metryczny, zewnętrzny | 0 M3.0 | Głębokość wtykania | 11,1 mm |
|--------------------------------------|--------|--------------------|---------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000897    | ETIM 4.0   | EC000897    |
| ETIM 5.0   | EC000897    | ETIM 6.0   | EC002848    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 6.2 | 27-14-92-14 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-14 | eClass 8.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-11-92 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

### Akcesoria STB 21.6/45 GN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog         | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |