

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji



Termokurczliwa tuleja TwinMark może być zadrukowywana po obu stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli o średnicach od 1,2 do 24 mm. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

Zalety:

- Stosowanie przy bardzo ograniczonej przestrzeni
- 2-stronne zadrukowanie zapewniające lepszą czytelność
- Zadrukowane tuleje na ciągłym nośniku
- Obkurczanie powszechnie dostępną w sprzedaży opalarką

TwinMark HSS-HF, wariant bezhalogenowy
Dostarczane na szpuli

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y
Nr zam.	1961950000
Wykonanie	Znaczniki kabli i przewodów, 11 - 17 mm, 50.8 x 31.8 mm
GTIN (EAN)	4032248642649
J. op.	1 250 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	31,8 mm	Szerokość (cale)	1,252 inch
Wysokość	50,8 mm	Wysokość (cale)	2 inch
Głębokość	0,77 mm	Głębokość (cale)	0,03 inch
Masa netto	2,68 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Halogenki	Nie
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	31,8 mm
Zakres temperatury stosowania	-55...105 °C	Zalecane branże	Transport
tworzywo	poliolefin		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Kurczliwość	2:1
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	70 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	35 mm ²
Zalecana temperatura obkurczania	90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	11 - 17 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	17 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	11 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

