VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)
VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



D?awiki kablowe do specjalistycznych zastosowa? w obszarach przemys?owych spe?niaj? najwy?sze wymagania jako?ciowe i bezpiecze?stwa, s? dost?pne z takich materia?ów, jak poliamid, polistyren i mosi?dz.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	VG PG11-K67
Nr zam.	1909780000
Wykonanie	VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego), Dławnica kablowa, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, poliamid 6
GTIN (EAN)	4032248536702
J. op.	50 Szt.

VG K (standardowa dławnica kablowa z tworzywa sztucznego)
VG PG11-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	37 mm	Długość (cale)	1,457 inch
Masa netto	8,78 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	PG	Klasa palności wg UL 94	V-2
Stopień ochrony	IP67	długość gwintu	8 mm
gwint (zewnętrzny)	PG 11	moment obrotowy króćca, maks.	2,5 Nm
moment obrotowy króćca, min.	1,5 Nm	moment obrotowy nakrętki kołpakowej, maks.	3 Nm
moment obrotowy nakrętki kołpakowej, min.	2 Nm	rozmiar klucza 1	22 mm
tworzywo	poliamid 6	wkładka uszczelniająca	NBR
zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-20 °C
średnica kabla zewnętrzna, maks.	10 mm	średnica kabla zewnętrzna, min.	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP