

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego, obudowa
pusta

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-BH-V04P
Nr zam.	1963520000
Wykonanie	Pusta obudowa, obudowa kołnierzkowa, wariant 4 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248645619
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-BH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 18,2 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Dane ogólne

Barwny inne

Podstawowy materiał obudowy PA UL 94 V0

materiał uszczelniający

NBR

Średnica płaszczka, maks. 10 mm

Cykle wpinania 750

Stopień ochrony IP67

rodzaj montażu 4 wkręty, nakrętka centralna

Średnica płaszczka, min. 5 mm

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-3-106 wariant 4

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Klasyfikacje

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 5.0 EC001121

UNSPSC 30-21-18-17

eClass 6.2 27-25-05-04

eClass 8.1 19-17-01-25

eClass 9.1 27-18-27-02

ETIM 4.0 EC001121

ETIM 6.0 EC001031

eClass 5.1 27-26-12-03

eClass 7.1 27-25-05-04

eClass 9.0 27-18-27-02

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [GOST Approval](#)
[DUXR.E316369](#)

Industrial Ethernet IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Wycięcie montażowe



Mounting cut-out: 1. With central screw
connection / 2. For mounting with four M3 screws