

Seria W
BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Okablowanie przekładników prądowych oraz napięciowych**

Nasze bloki zaciskowe ze sprężyną i śrubą do rozłączania testowego umożliwiają tworzenie ważnych obwodów inwerterowych do pomiaru natężenia, napięcia oraz mocy w prosty i wyrafinowany sposób.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	BFEL + BEMU WEW WTL 35
Nr zam.	1964820000
Wykonanie	Seria W, Element mocujący
GTIN (EAN)	4032248651467
J. op.	20 Szt.

Seria W
BFEL + BEMU WEW WTL 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14,5 mm	Szerokość (cale)	0,571 inch
Wysokość	14,5 mm	Wysokość (cale)	0,571 inch
Głębokość	8 mm	Głębokość (cale)	0,315 inch
Masa netto	1,3 g	Średnica	14,5 mm

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	10 °C
Temperatura magazynowania długotrwała temperatura użytkowa, maks.	10 °C...40 °C 120 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94	V-0		

wymiary

Średnica	14,5 mm
----------	---------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-26-07-08
eClass 7.1	27-44-03-12	eClass 8.1	27-44-03-12
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks