


## Seria SAK QB 2 MK3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

#### **Klippon® Connect z technologią kabłąka zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | QB 2 MK3                   |
| Nr zam.    | <a href="#">3833700000</a> |
| GTIN (EAN) | 4008190542535              |
| J. op.     | 20 Szt.                    |

**Seria SAK  
QB 2 MK3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 14,5 mm  | Szerokość (cale) | 0,571 inch |
| Wysokość   | 12,24 mm | Wysokość (cale)  | 0,482 inch |
| Masa netto | 0,8 g    |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania       | 10 °C...40 °C |                                 |       |

**dalsze dane techniczne**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Rodzaj zamocowania | wtykany |
|--------------------|---------|

**dane tworzywa**

|        |        |
|--------|--------|
| Barwny | czarny |
|--------|--------|

**wymiary**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 10 mm |
|-----------------|-------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |