

**RIDERSERIES FG
SRC CLIP HM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Oferowane przez Weidmüller przekaźniki RIDERSERIES gwarantują transmisję sygnałów w automatyce przemysłowej bez zakłóceń i oddziaływania wstecznego. Są kompaktowe i mogą być szybko instalowane nawet w bardzo ciasnych miejscach.

- 1 zestyk zwierny,
- 1 lub 2 zestyki przełączne
- opcjonalnie z 1 lub 2 połączanymi zestykami przełącznymi
- opcjonalnie: cewki AC lub DC
- podłączane moduły LED z funkcjami zabezpieczającymi
- Plastikowa obejma
- Podstawka ze złączem śrubowym / sprężynowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SRC CLIP HM
Nr zam.	8693370000
Wykonanie	RIDERSERIES FG, Obejma
GTIN (EAN)	4032248364817
J. op.	10 Szt.

**RIDERSERIES FG
SRC CLIP HM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 0,4 g

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	85 °C	Temperatura magazynowania, min.	-40 °C
Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Wilgotność	40°C / 93% wilgotności względnej, bez kondensacji	Temperatura pracy	-40 °C...70 °C
Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C		

Dane ogólne

Wykonanie	do wysokiego przełącznika	tworzywo	metal
Barwny	srebrny		

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC001456	ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-92-08	eClass 8.1	27-37-92-08
eClass 9.1	27-37-16-92		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP