

## Elementy połączeniowe H2,5/14T GR BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Połączone końcówki tulejkowe na taśmach (50 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Typ        | H2,5/14T GR BD                               |
| Nr zam.    | <a href="#">9004370000</a>                   |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 11 mm, 8 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4008190052508                                |
| J. op.     | 500 Szt.                                     |
| opakowanie | Szpula opakowana                             |

**Elementy połączeniowe  
H2,5/14T GR BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 14 mm   | Szerokość (cale) | 0,551 inch |
| Masa netto | 0,146 g |                  |            |

**Dane techniczne**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wykonanie | izolowany |
|-----------|-----------|

**Tulejki kablowe**

|                                |                     |                                             |         |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------|
| Długość odizolowania           | 11 mm               | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,25 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1) | 0,15 mm             | L1 in mm                                    | 14 mm   |
| Przekrój przyłącza przewodu    | 2,5 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 8 mm    |
| kod koloru                     | Telemechanique      | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 14  |
| średnica kołnierza (D2)        | 4 mm                | średnica powierzchni styku (D1)             | 2,2 mm  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                     |

### Elementy połączeniowe H2,5/14T GR BD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od  
przedstawionego na ilustracji.

---

