


## Elementy połączeniowe H1,5/16D ZH SW SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.)
- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | H1,5/16D ZH SW SV                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">9004420000</a>                                      |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 11 mm, 8 mm, czarny |
| GTIN (EAN) | 4008190167455                                                   |
| J. op.     | 500 Szt.                                                        |
| opakowanie | Worek MultiPack                                                 |

**Elementy połączeniowe  
H1,5/16D ZH SW SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |           |
|------------|---------|------------------|-----------|
| Szerokość  | 16 mm   | Szerokość (cale) | 0,63 inch |
| Masa netto | 0,176 g |                  |           |

**Dane techniczne**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Wykonanie | Podwójna końcówka tulejkowa |
|-----------|-----------------------------|

**Tulejki kablowe**

|                                 |                     |                                             |        |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------|
| Długość odizolowania            | 11 mm               | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,3 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1)  | 0,15 mm             | L1 in mm                                    | 16 mm  |
| Przekrój przyłącza przewodu     | 1,5 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 8 mm   |
| kod koloru                      | DIN                 | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 16 |
| szerokość kołnierza (B)         | 3,6 mm              | wysokość kołnierza (A)                      | 6,5 mm |
| średnica powierzchni styku (D1) | 2,2 mm              |                                             |        |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                     |

### Elementy połączeniowe H1,5/16D ZH SW SV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od  
przedstawionego na ilustracji.

---

