

Elementy połączeniowe H1,0/14D R BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H1,0/14D R BD GSP
Nr zam.	9005880000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, czerwony
GTIN (EAN)	4008190275945
J. op.	5 000 Szt.
opakowanie	Szpula

**Elementy połączeniowe
H1,0/14D R BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0,551 inch
Masa netto	0,126 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	10 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	14 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 17
średnica kołnierza (D2)	3 mm	średnica powierzchni styku (D1)	1,4 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H1,0/14D R BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od
przedstawionego na ilustracji.

