

Elementy połączeniowe H2,5/14T GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Połączone ze sobą końcówki tulejkowe na szpulce (5 000 szt.)
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H2,5/14T GR BD GSP
Nr zam.	9005910000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, szary
GTIN (EAN)	4008190275976
J. op.	3 000 Szt.
opakowanie	Szpula

**Elementy połączeniowe
H2,5/14T GR BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	14 mm	Szerokość (cale)	0,551 inch
Masa netto	0,198 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	10 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,25 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	14 mm
Przekrój przyłącza przewodu	2,5 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
kod koloru	Telemechanique	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14
średnica kołnierza (D2)	4,2 mm	średnica powierzchni styku (D1)	2,2 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H2,5/14T GR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od
przedstawionego na ilustracji.

