


Elementy połączeniowe H1,0/15 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- W torebce zbiorczej (5 x 100 szt.)
- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H1,0/15 ZH GE SV
Nr zam.	9018530000
Wykonanie	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 12 mm, 8 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190066925
J. op.	500 Szt.
opakowanie	Worek MultiPack

**Elementy połączeniowe
H1,0/15 ZH GE SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	0,16 g		

Dane techniczne

Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa
-----------	-----------------------------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	12 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,15 mm	L1 in mm	15 mm
Przekrój przyłącza przewodu	1 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	8 mm
kod koloru	Weidmüller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 17
szerokość kołnierza (B)	3,2 mm	wysokość kołnierza (A)	5,8 mm
średnica powierzchni styku (D1)	2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H1,0/15 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

