

## końcówka kablowa LIR 6M6 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIR 6M6 V                                                                               |
| Nr zam.    | <a href="#">9200250000</a>                                                              |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248410071                                                                           |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                |

**końcówka kablowa  
LIR 6M6 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 29,5 mm | Szerokość (cale) | 1,161 inch |
| Głębokość  | 8,1 mm  | Głębokość (cale) | 0,319 inch |
| Masa netto | 1,9 g   |                  |            |

**Łączniki**

|                                    |                   |                                     |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Długość kołnierza plastikowego (b) | 14,15 mm          | Gęstość złącza (S1)                 | 1 mm              |
| Kolor identyfikacyjny              | żółty             | Materiał/tworzywo sztuczne          | PVC               |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 4 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                           | dostępny          | rozmiar                             | M 6               |
| rozmiar (boleć)                    | M 6               | Średnica kołnierza plastikowego (D) | 6,4 mm            |
| Średnica wewnętrzna (d1)           | 6,4 mm            | Średnica zewnętrzna (d)             | 12 mm             |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000385    | ETIM 4.0   | EC000385    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |