


## końcówka kablowa LIF 1,5T638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### W pełni izolowane tuleje wtyków płaskich z odgałęzieniem z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIF 1,5T638 R                                                                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">9200610000</a>                                                                             |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , czerwony |
| GTIN (EAN) | 4032248410453                                                                                          |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                               |

**końcówka kablowa  
LIF 1,5T638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 20,8 mm | Szerokość (cale) | 0,819 inch |
| Głębokość  | 7,6 mm  | Głębokość (cale) | 0,299 inch |
| Masa netto | 1,35 g  |                  |            |

**Łączniki**

|                                     |                     |                                   |                     |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Długość kołnierza plastikowego (b)  | 10 mm               | Gęstość wtyku (d3)                | 0,8 mm              |
| Kolor identyfikacyjny               | czerwony            | Materiał/tworzywo sztuczne        | PVC                 |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Szerokość wtyku (d2)                | 6,3 mm              | izolacja                          | dostępny            |
| rozmiar                             | 6,3 x 0,8 mm        | rozmiar (wtyk płaski)             | 6,3 x 0,8 mm        |
| Średnica kołnierza plastikowego (D) | 4 mm                |                                   |                     |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000149    | ETIM 4.0   | EC000524    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS      Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |