

## Elementy połączeniowe H 4,0/20 DS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Typ        | H 4,0/20 DS GR                                |
| Nr zam.    | <a href="#">9203630000</a>                    |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 15 mm, 12 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4032248565078                                 |
| J. op.     | 500 Szt.                                      |
| opakowanie | luzem                                         |

## Elementy połączeniowe H 4,0/20 DS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 20 mm  | Szerokość (cale) | 0,787 inch |
| Masa netto | 0,26 g |                  |            |

### Dane techniczne

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wykonanie | izolowany |
|-----------|-----------|

### Tulejki kablowe

|                                |                   |                                             |        |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------|
| Długość odizolowania           | 15 mm             | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,5 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1) | 0,2 mm            | L1 in mm                                    | 20 mm  |
| Przekrój przyłącza przewodu    | 4 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 12 mm  |
| kod koloru                     | inne              | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 12 |
| średnica kołnierza (D2)        | 4,7 mm            | średnica powierzchni styku (D1)             | 2,9 mm |

### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### certyfikaty

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

### Pobieranie

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>         |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                 |

### Elementy połączeniowe H 4,0/20 DS GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od  
przedstawionego na ilustracji.

