Elementy połączeniowe
H25,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)
Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1
• Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H25,0/25
Nr zam.	9004170000
Wykonanie	Gilza na żyłę, nieizolowany, 25 mm
GTIN (EAN)	4008190021863
J. op.	250 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe H25,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0,984 inch
Masa netto	1,1 g		

Dane techniczne

Wykonanie	nieizolowany

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	25 mm	L1 in mm	25 mm
Przekrój przyłącza przewodu	25 mm²	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 3
średnica kołnierza (D2)	9,5 mm	średnica powierzchni styku (D1)	7,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia	C SA US
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

Elementy połączeniowe H25,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.