

## Akcesoria TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Zdjęcie produktu



### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ                                                                                |
| Nr zam.    | <a href="#">7915060000</a>                                                                           |
| Wykonanie  | Szyna nośna, TS 35, TS 35 x 7.5, z otworem podłużnym, Stal, Ocynkowany metodą Sendzimira, chromowany |
| GTIN (EAN) | 4032248296279                                                                                        |
| J. op.     | 2 m                                                                                                  |

## Akcesoria

### TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 35 mm  | Szerokość (cale) | 1,378 inch |
| Wysokość   | 35 mm  | Wysokość (cale)  | 1,378 inch |
| Głębokość  | 7,5 mm | Głębokość (cale) | 0,295 inch |
| Masa netto | 300 g  |                  |            |

### Szyna nośna

|                                             |                    |                          |       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------|
| Średnica otworu montażowego (D)             | 5,2 mm             | Długość nacięcia         | 25 mm |
| Odporność zwarcia odpowiada przewodowi E-Cu | 16 mm <sup>2</sup> | Odstęp otworów, środkiem | 36 mm |
| Odstępy nacięć                              | 11 mm              | Otwór, nacięcie          | Tak   |
| Szerokość nacięcia                          | 5,2 mm             | grubość                  | 1 mm  |
| Średnica otworu wierconego                  | 5,2 mm             |                          |       |

### Klasyfikacje

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001285    | ETIM 4.0   | EC001285    |
| ETIM 5.0   | EC001285    | ETIM 6.0   | EC001285    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-06-04 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-43 | eClass 7.1 | 27-14-11-43 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-43 | eClass 9.0 | 27-40-06-02 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-02 |            |             |

### certyfikaty

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

### Pobieranie

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |