

Akcesoria TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Nr zam.	0514400000
Wykonanie	Szyna nośna, TS 32, z otworem podłużnym, Stal, ocynkowany, chromowany
GTIN (EAN)	4008190086152
J. op.	2 m

Akcesoria

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1,26 inch
Wysokość	33 mm	Wysokość (cale)	1,299 inch
Głębokość	15 mm	Głębokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	667 g		

Szyna nośna

Średnica otworu montażowego (D)	5,2 mm	Długość nacięcia	25 mm
Odporność zwarciaowa odpowiada przewodowi E-Cu	35 mm ²	Odstęp otworów, środkiem	36 mm
Odstępy nacięć	11 mm	Otwór, nacięcie	Tak
Szerokość nacięcia	5,2 mm	grubość	1,5 mm
Średnica otworu wierconego	5,2 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks