

**THM**  
**THM GEW FLAG 54/8 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oferta oznaczników przewodów i kabli firmy Weidmüller zawiera rozwiązania do najróżniejszych aplikacji. Obszar zastosowań rozciąga się od cienkich przewodów po kable o dużych średnicach zewnętrznych. Asortyment obejmuje między innymi systemy kombinowane, złożone z pojedynczych etykiet, przezroczystych tulei i znaczników, mocowanych opaskami kablowymi.

Są też dostępne otwarte oraz zamknięte oznaczniki, a także zadrukowane lub neutralne oznaczniki do indywidualnego etykietowania. Niezawierające halogenków ani szkodliwych substancji oznaczniki przewodów firmy Weidmüller spełniają wymagania norm europejskich oraz wewnętrzne norm renomowanych producentów urządzeń elektrycznych.

Oznaczniki do kabli i przewodów - są dostępne systemy o następujących zastosowaniach:

- Przypinanie do wstępnie zadrukowanych oznaczników zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
- Etykietowanie znakami ze standardowego zestawu
- Łączenie pojedynczych, wstępnie wydrukowanych znaków w celu utworzenia kodu znakowego
- Samodzielne opisywanie przy użyciu drukarki laserowej SMark, drukarki PrintJet, plotera MCP Plus, MC-Mobilo, drukarki laserowej (format DIN A4), drukarki termotransferowej lub flamastra STI.

Przykładowe oznaczniki znajdują się w woreczku z próbkami  
oznaczników Weidmüller, nr zamówienia 1640420000.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ        | THM GEW FLAG 54/8 WS                                          |
| Nr zam.    | <a href="#">1107350000</a>                                    |
| Wykonanie  | THM, Znaczniki kabli i przewodów, 1 - 12 mm, 54 x 8 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4032248882885                                                 |
| J. op.     | 1 Szt.                                                        |

**THM**  
**THM GEW FLAG 54/8 WS**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |       |                  |            |
|------------|-------|------------------|------------|
| Szerokość  | 8 mm  | Szerokość (cale) | 0,315 inch |
| Wysokość   | 54 mm | Wysokość (cale)  | 2,126 inch |
| Masa netto | 673 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                                     |                                       |                                 |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                                     | Barwny                          | biały       |
| Ilość na rolkę                      | 4 000                                 | Klasa palności wg UL 94         | V-0         |
| Klej                                | klej kauczukowy                       | Liczba oznaczników w opakowaniu | 4 000       |
| Metoda nadruku                      | termotransfer                         | Szerokość                       | 8 mm        |
| Wielkość pola opisowego             | 21.4 x 8 mm                           | Zakres temperatury stosowania   | -29...80 °C |
| tworzywo                            | tkanina bawełniana<br>pokryta winylem |                                 |             |

**Markery przewodów i kabli**

|                                    |                    |                                     |                      |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 70 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 1 - 12 mm          | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 12 mm                |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1 mm               |                                     |                      |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 55-12-16-00 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                           |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM GEW FLAG 54/8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

