


Elementy połączeniowe H6,0/26D GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H6,0/26D GE
Nr zam.	9019230000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 20 mm, 18 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190072117
J. op.	100 Szt.
opakowanie	luzem

**Elementy połączeniowe
H6,0/26D GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1,024 inch
Masa netto	0,5 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	20 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,3 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	26 mm
Określenie wojskowe	T 20A 023 A	Przekrój przyłącza przewodu	6 mm ²
długość powierzchni styku (L2)	18 mm	kod koloru	DIN
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 10	średnica kołnierza (D2)	6,3 mm
średnica powierzchni styku (D1)	3,5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP