

## Elementy połączeniowe H0,75/14S W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| Typ        | H0,75/14S W                                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9025960000</a>                   |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, izolowany, 10 mm, 8 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190009878                                |
| J. op.     | 500 Szt.                                     |
| opakowanie | luzem                                        |

**Elementy połączeniowe  
H0,75/14S W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |        |                  |            |
|------------|--------|------------------|------------|
| Szerokość  | 14 mm  | Szerokość (cale) | 0,551 inch |
| Masa netto | 0,09 g |                  |            |

**Dane techniczne**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Wykonanie | izolowany |
|-----------|-----------|

**Tulejki kablowe**

|                                |                      |                                             |         |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------|
| Długość odizolowania           | 10 mm                | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,25 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1) | 0,15 mm              | L1 in mm                                    | 14 mm   |
| Przekrój przyłącza przewodu    | 0,75 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 8 mm    |
| kod koloru                     | Weidmüller           | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 18  |
| średnica kołnierza (D2)        | 3,4 mm               | średnica powierzchni styku (D1)             | 1,2 mm  |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">WSCAD, EPLAN</a>         |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                 |

### Elementy połączeniowe H0,75/14S W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od  
przedstawionego na ilustracji.

---

