

Elementy połączeniowe H150,0/54 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H150,0/54 GE
Nr zam.	9028230000
Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 38 mm, 32 mm, żółty
GTIN (EAN)	4008190891602
J. op.	25 Szt.
opakowanie	luzem

**Elementy połączeniowe
H150,0/54 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	54 mm	Szerokość (cale)	2,126 inch
Masa netto	10,8 g		

Dane techniczne

Wykonanie	izolowany
-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	38 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,75 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,5 mm	L1 in mm	54 mm
Przekrój przyłącza przewodu	150 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	32 mm
kod koloru	Weidmüller	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 300 MCM
średnica kołnierza (D2)	23,5 mm	średnica powierzchni styku (D1)	18,5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP