


## Elementy połączeniowe H0,5/18D ZH W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru wg Weidmüller
- Kod koloru wg DIN

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ        | H0,5/18D ZH W                                                   |
| Nr zam.    | <a href="#">9037400000</a>                                      |
| Wykonanie  | Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 15 mm, 12 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190492892                                                   |
| J. op.     | 500 Szt.                                                        |
| opakowanie | luzem                                                           |

**Elementy połączeniowe  
H0,5/18D ZH W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 18 mm   | Szerokość (cale) | 0,709 inch |
| Masa netto | 0,134 g |                  |            |

**Dane techniczne**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Wykonanie | Podwójna końcówka tulejkowa |
|-----------|-----------------------------|

**Tulejki kablowe**

|                                 |                     |                                             |        |
|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------|
| Długość odizolowania            | 15 mm               | Grubość kołnierza plastikowego (S2)         | 0,3 mm |
| Grubość tulejki metalowej (S1)  | 0,15 mm             | L1 in mm                                    | 18 mm  |
| Przekrój przyłącza przewodu     | 0,5 mm <sup>2</sup> | długość powierzchni styku (L2)              | 12 mm  |
| kod koloru                      | DIN                 | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 20 |
| szerokość kołnierza (B)         | 3 mm                | wysokość kołnierza (A)                      | 5 mm   |
| średnica powierzchni styku (D1) | 1,4 mm              |                                             |        |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                     |

### Elementy połączeniowe H0,5/18D ZH W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od  
przedstawionego na ilustracji.

