
Elementy połączeniowe
H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do następujących przewodów: 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- dostarczane luzem w woreczku plastikowym
- Kod koloru Weidmüller
- Kod koloru wg DIN
- Inny kod koloru

Ogólne dane do zamówienia

Typ	H16,0/38D ZH BL
Nr zam.	9037600000
Wykonanie	Gilza na żyłę, Podwójna końcówka tulejkowa, 29 mm, 25 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4008190493196
J. op.	50 Szt.
opakowanie	luzem

Elementy połączeniowe
H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	38 mm	Szerokość (cale)	1,496 inch
Masa netto	1,86 g		

Dane techniczne

Wykonanie	Podwójna końcówka tulejkowa

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	29 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,6 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,3 mm	L1 in mm	38 mm
Przekrój przyłącza przewodu	16 mm²	długość powierzchni styku (L2)	25 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 6
szerokość kołnierza (B)	9,5 mm	wysokość kołnierza (A)	17,2 mm
średnica powierzchni styku (D1)	8,3 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP