

## końcówka kablowa LIR 1,5M6 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### W pełni izolowane łączniki kabli pierścieniowych z PVC

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

#### Ogólne dane do zamówienia

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | LIR 1,5M6 V                                                                                 |
| Nr zam.    | <a href="#">9200110000</a>                                                                  |
| Wykonanie  | końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4032248409730                                                                               |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                                    |

**końcówka kablowa  
LIR 1,5M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość  | 27,7 mm | Szerokość (cale) | 1,091 inch |
| Głębokość  | 5,9 mm  | Głębokość (cale) | 0,232 inch |
| Masa netto | 1 g     |                  |            |

**Łączniki**

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Długość kołnierza plastikowego (b) | 11,3 mm             | Gęstość złącza (S1)                 | 0,75 mm             |
| Kolor identyfikacyjny              | czerwony            | Materiał/tworzywo sztuczne          | PVC                 |
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| izolacja                           | dostępny            | rozmiar                             | M 6                 |
| rozmiar (boleć)                    | M 6                 | Średnica kołnierza plastikowego (D) | 4 mm                |
| Średnica wewnętrzna (d1)           | 6,4 mm              | Średnica zewnętrzna (d)             | 11,6 mm             |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000168    | ETIM 4.0   | EC000168    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-03-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                |