

**Seria SAK  
QL 2 SAKK10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Klippon® Connect z technologią kabłąka  
zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | QL 2 SAKK10                                                                        |
| Nr zam.    | <a href="#">9502650000</a>                                                         |
| Wykonanie  | Seria SAK, Łącznik poprzeczny, do nakładki mostka poprzecznego, Liczba biegunów: 2 |
| GTIN (EAN) | 4008190550615                                                                      |
| J. op.     | 100 Szt.                                                                           |

**Seria SAK  
QL 2 SAKK10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 19,55 mm | Szerokość (cale) | 0,77 inch  |
| Wysokość   | 6 mm     | Wysokość (cale)  | 0,236 inch |
| Głębokość  | 1 mm     | Głębokość (cale) | 0,039 inch |
| Masa netto | 0,884 g  |                  |            |

**Temperatury**

|                                 |               |                                 |       |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|
| Temperatura magazynowania, max. | 40 °C         | Temperatura magazynowania, min. | 10 °C |
| Temperatura magazynowania       | 10 °C...40 °C |                                 |       |

**dalsze dane techniczne**

|                                          |             |                     |                    |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania                       | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie         |                     |                    |

**dane tworzywa**

|          |       |        |       |
|----------|-------|--------|-------|
| tworzywo | miedź | Barwny | szary |
|----------|-------|--------|-------|

**parametry systemu**

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Wykonanie | do nakładki mostka poprzecznego |
|-----------|---------------------------------|

**wymiary**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Raster w mm (P) | 11,5 mm |
|-----------------|---------|

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | ETIM 4.0   | EC000489    |
| ETIM 5.0   | EC000489    | ETIM 6.0   | EC000489    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 6.2 | 27-14-11-40 | eClass 7.1 | 27-14-11-40 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-40 | eClass 9.0 | 27-14-11-40 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-40 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                            |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |