



Osłony ostrych krawędzi otworów w blasze

• Osłona krawędzi Flexiform

Właściwości

Bardzo elastyczny profil osłonowy przeznaczony jest do mocowania na krawędzi blachy wewnątrz otworów bez stosowania kleju. Ciasno dopasowana osłona zapewnia ładny wygląd i pewne zabezpieczenie mechaniczne.

Zastosowanie


Osłona krawędzi Flexiform służy do zabezpieczenia przewodów i kabli przed możliwymi uszkodzeniami izolacji przy prowadzeniu przez otwory o ostrych krawędziach.



Optymalna ochrona przewodów i kabli przed ostrą krawędzią.

Dane materiału

Materiał	Polietylen (PE)
Kolor	Naturalny (NA)
Temperatura pracy	-30 °C do +80 °C, krótkotrwale do +120 °C (200 h)
Palność materiału	UL94 HB



Osłona krawędzi Flexiform

Dane techniczne

Nr art.	Typ	Grubość blachy min.	Grubość blachy max	Szerokość (W)	Szerokość (W2)	Wysokość (H)	Wysokość (H2)
G51P - odcinki 25 m							
251-10009	G51PAA	0,40	0,90	2,3	0,9	2,7	1,8
251-10109	G51PA	0,40	1,30	3,9	1,5	4,3	2,7
251-10209	G51PB	1,30	2,10	4,6	2,4	4,3	2,7
251-10309	G51PC	2,10	3,30	5,7	3,5	4,3	2,7
251-10409	G51PD	3,30	4,80	8,4	5,1	6,2	4,3
251-10509	G51PE	4,80	6,50	9,9	6,7	6,4	4,5
251-10609	G51PF	6,50	8,10	11,4	8,3	6,8	4,8
251-10709	G51PG	8,10	9,70	13,2	10,1	6,8	4,8
251-10809	G51PH	9,70	12,90	16,4	13,2	6,8	4,8

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Osłona krawędzi Flexiform jest przeznaczona tylko do otworów wewnętrznych, np. otworów wierconych lub wytłoczonych w blasze.



Osłony ostrych krawędzi otworów w blasze

• Osłona krawędzi Flexiform

Dane materiału

Materiał	Poliamid 6 (PA6)
Kolor	Naturalny (NA)
Temperatura pracy	-60 °C do +95 °C, krótkotrwale do +130 °C (200 h)
Palność materiału	UL94 HB



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Grubość blachy min.	Grubość blachy max	Szerokość (W)	Szerokość (W2)	Wysokość (H)	Wysokość (H2)
G51N - odcinki 25 m							
251-21109	G51NA	0,40	1,30	3,9	1,5	4,3	2,7
251-21209	G51NB	1,30	2,10	4,6	2,4	4,3	2,7
251-21309	G51NC	2,10	3,30	5,7	3,5	4,3	2,7
251-21409	G51ND	3,30	4,80	8,4	5,1	6,2	4,3
251-21509	G51NE	4,80	6,50	9,9	6,7	6,4	4,5
251-21609	G51NF	6,50	8,10	11,4	8,3	6,8	4,8
251-21709	G51NG	8,10	9,70	13,2	10,1	6,8	4,8
251-21809	G51NH	9,70	12,90	16,4	13,2	6,8	4,8

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Osłona krawędzi Flexiform jest przeznaczona tylko do otworów wewnętrznych, np. otworów wierconych lub wytłoczonych w blasze.

Dane materiału

Materiał	Politetrafluoroetylen (PTFE)
Kolor	Naturalny (NA)
Temperatura pracy	-60 °C do +260 °C, krótkotrwale do +350 °C (200 h)
Palność materiału	UL94 V0
Certyfikaty/Dopuszczenia	PAN 6480-A



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Grubość blachy min.	Grubość blachy max	Szerokość (W)	Szerokość (W2)	Wysokość (H)	Wysokość (H2)
G51T - odcinki 3 m							
251-30109	G51TA	0,40	1,30	3,9	1,5	4,3	2,7
251-30209	G51TB	1,30	2,10	4,6	2,4	4,3	2,7
251-30309	G51TC	2,10	3,30	5,7	3,5	4,3	2,7
251-30409	G51TD	3,30	4,80	8,4	5,1	6,2	4,3
251-30509	G51TE	4,80	6,50	9,9	6,7	6,4	4,5
251-30609	G51TF	6,50	8,10	11,4	8,3	6,8	4,8
251-30709	G51TG	8,10	9,70	13,2	10,1	6,8	4,8
251-30809	G51TH	9,70	12,90	16,4	13,2	6,8	4,8

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Osłona krawędzi Flexiform jest przeznaczona tylko do otworów wewnętrznych, np. otworów wierconych lub wytłoczonych w blasze.