



Elementy mocujące do opasek przykręcane / samoprzylepne


• Seria TY, budowa prostokątna

Właściwości

Cokoły do opasek serii TY są przeznaczone do stosowania w miejscach o niewielkiej dostępnej powierzchni. Zaokrąglona konstrukcja TY3G1(S) oraz TY8G1(S) pozwala na optymalne zamocowanie większych średnic przewodów. Cokoły w wersji samoprzylepnej wyposażone są w bardzo mocny klej akrylowy, jednak mogą być dodatkowo zamocowane przy pomocy 2 wkrętów. Przewody są mocowane do cokołów przy pomocy standardowych opasek kablowych.

Zastosowanie

Cokoły zostały zaprojektowane do prostych ale wytrzymałych instalacji i używane są w szerokiej gamie zastosowań, szczególnie w urządzeniach telekomunikacyjnych, rozdzielnicach i panelach sterowniczych.



Cokół mocujący TY3G1(S)

Cokół mocujący TY8G1(S)

Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2 (z wyjątkiem kleju)



Więcej informacji na temat stosowanych klejów znajdziesz na stronie 138.

Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2 (z wyjątkiem kleju)



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Ø otworu mocującego (FH)	Odległość od otworu (F)	Szerokość opaski max (G)	Materiał	Kolor	Klej
151-21319	TY3G1	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Naturalny (NA)	–
151-11319	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66	Naturalny (NA)	Akrylan
151-11310	TY3G1S	20,0	14,0	3,7	2,2	15,0	4,0	PA66W	Czarny (BK)	Akrylan
151-21819	TY8G1	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Naturalny (NA)	–
151-11819	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66	Naturalny (NA)	Akrylan
151-11810	TY8G1S	32,0	25,0	5,2	3,2	15,0	8,0	PA66W	Czarny (BK)	Akrylan

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.