

THM
THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
Nr zam.	111060000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248885961
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	36,5 mm	Szerokość (cale)	1,437 inch
Wysokość	25,4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	260 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	biały	Halogenki	Tak
Ilość na rolkę	2 500	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej poliakrylanowy	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	36,5 mm	Wielkość pola opisowego	12.7 x 25.4 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
tworzywo	warstwa winylu		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	35 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	4 - 7.5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	7,5 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	4 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

THM
THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

