THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.
• Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
• Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
Nr zam.	1110610000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, biały
GTIN (EAN)	4032248885978
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	95,2 mm	Szerokość (cale)	3,748 inch
Wysokość	25,4 mm	Wysokość (cale)	1 inch
Głębokość	0,065 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	557 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	biały	Halogenki	Tak
Ilość na rolkę	1 000	Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej poliakrylanowy	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	95,2 mm	Wielkość pola opisowego	25.4 x 25.4 mm
Wykonanie	samoprzylepny	Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
tworzywo	warstwa winylu		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	400 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm²	Zewnętrzna średnica przewodu	8.1 - 22.3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	22,3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	8,1 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

THM
THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

