




Elementy mocujące do opasek, przykręcane

- Seria MB, budowa płaska
- Seria TY, budowa kompaktowa, zaokrąglona

Właściwości


Łatwe do montażu przy pomocy wkrętów lub kołków oferują wysmienite bezpieczeństwo mocowania, szczególnie w obszarach o wysokiej vibracji. MB1 i MB2 posiadają pojedynczy otwór mocujący z dwukierunkowym wejściem pod opaskę.





Śrubowe elementy mocujące MB1.

Zastosowanie


Produkty te zostały zaprojektowane do prostych, ale wytrzymałych instalacji w wielu różnych branżach. Głównie są stosowane w urządzeniach telekomunikacyjnych, rozdzielnicach i panelach sterujących.



Cokoły montażowe MB1/MB2



Cokoły montażowe TY3/TY8



Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Ø otworu mocującego (FH)	Szerokość opaski max (G)	Materiał	Kolor
151-28119	MB1	12,5	8,0	3,5	2,9	2,6	PA66	Naturalny (NA)
151-28110	MB1	12,5	8,0	3,5	2,9	2,6	PA66	Czarny (BK)
151-28219	MB2	20,5	12,5	3,3	5,0	5,0	PA66	Naturalny (NA)
151-28210	MB2	20,5	12,5	3,3	5,0	5,0	PA66	Czarny (BK)
151-23319	TY3F1	19,0	8,0	7,2	3,5	5,0	PA66	Naturalny (NA)
151-23819	TY8F1	22,4	10,0	7,2	4,5	8,0	PA66	Naturalny (NA)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia.

Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.