



Elementy mocujące, przykręcane

- CTAM do miejsc o ograniczonej przestrzeni.
- CTAM-PEEK do zastosowań wysokotemperaturowych do +240 °C

Właściwości

Cokoły montażowe tego typu są mocowane przy pomocy wkrętów lub śrub do elementów nośnych i są przeznaczone do mocowania wiązek przewodów przy pomocy opasek. Charakteryzują się przede wszystkim kompaktową i płaską budową. Dzięki temu mogą być stosowane w aplikacjach o małej dostępnej przestrzeni. Cokoły CTAM posiadają 4 kierunkowe wejścia i umożliwiają mocowanie wiązki zarówno w poprzek jak i w linii, co zapewnia ograniczenie zajmowanej przestrzeni tylko do grubości wiązki.

Zastosowanie

Ze względu na małe wymiary, cokoły są przeznaczone przede wszystkim do stosowania w obszarach o małej dostępnej przestrzeni, np. przy budowie maszyn, urządzeń i rozdzielnic.



Cokoły montażowe CTAM.



Opaski mocujące PEEK składają się z cokołu CTAM i opaski PT2A.


Dane materiału	
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C, krótkotrwale do +105 °C (przez 500 h)
Palność materiału	UL94 V2




Dane materiału	
Materiał	Polieteroeteroketon (PEEK)
Temperatura pracy	-55 °C do +240 °C
Palność materiału	UL94 V0



Elementy mocujące CTAM wykonane z PEEK idealnie nadają się do stosowania z opaskami kablowymi z PEEK, patrz str. 67.



Cokoły montażowe CTAP1/CTAP2



Dane techniczne

Nr art.	Typ	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Ø otworu mocującego (FH)	Szerokość opaski max (G)	Materiał	Kolor
151-31109	CTAM1	20,4	10,2	5,1	4,3	4,6	PA66	Biały (WH)
151-00757	CTAM1	20,5	10,2	5,5	4,3	5,0	PEEK	Jasnobeżowy (LTBGE)
151-31203	CTAM2	20,4	10,2	5,1	5,2	4,6	PA66	Biały (WH)
151-00758	CTAM2	20,5	10,2	5,5	5,1	5,0	PEEK	Jasnobeżowy (LTBGE)

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.